


koppeling

EAMC-B-15-22-4-6

Artikelnummer: 540750

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Opnamediameter 1	4 mm
Opnamediameter 2	6 mm
Grootte	15
Nominale lengte	22 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Max. toerental	12.000 1/min
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Omgevingstemperatuur	-25 ... 60 °C
Massatraagheidsmoment	0,13 kgmm ²
Overdraagbaar draaimoment	1 Nm
Productgewicht	6 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform