

spiraal-kunststofleiding PAS-6I-8E-5

Artikelnummer: 548145
Einde productie

FESTO

[Einde productie. Leverbaar tot 2017. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.](#)



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|----------------------------------|--|
| Werk lengte | 5 m |
| Buitendiameter | 8 mm |
| Blok lengte | 0,385 m |
| Binnendiameter | 6 mm |
| Wikkeldiameter | 50 mm |
| Aantal krommingen | 45 |
| Temperatuurafhankelijke werkdruk | -0,95 ... 17,5 bar |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Omgevingstemperatuur | -30 ... 80 °C |
| Productgewicht | 205 g |
| Kleur | blauw |
| Shore-hardheid | D 55 +/-3 |
| Materiaal - opmerking | vrij van koper en PTFE |
| Informatie materiaal slang | PA |