

# vouwalgkit DADB-S1-16-S10-50

Artikelnummer: 553399

FESTO

voor normcilinder volgens ISO 6432



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Buitendiameter	22 mm
Grootte	16
Slagbereik	10 ... 50 mm
Zuigerstangverlenging	23 mm
Design	rond
Inbouwpositie	willekeurig
Constructieve opbouw	Balgkit met gekanaliseerde afvoerlucht
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	3 - sterke corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
RSBP-classificatie volgens CD-0033	F5a
Bestand tegen media	Stof Steengruis Oliën Vet Benzine
Omgevingstemperatuur	-10 ... 80 °C
Productgewicht	7 g
Soort bevestiging	met schroefdraadpen met inwendige schroefdraad
Pneumatische aansluiting	M5
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal adapter componenten	PA-versterkt
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal vouwalg	NBR
Materiaal schroefdraadpin	hooggelegeerd staal roestvrij