

Kunststofslang PLN-1/2-SW-150-CB

Artikelnummer: 569910

FESTO

hoge chemicaliën- en hydrolysebestendigheid.
Dit product is enkel via Festo Amerika verkrijgbaar.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Buitendiameter inch	1/2
Debietrelevante buigradius	0,213 Fuß
Min. buigradius	0,138 Fuß
Temperatuurafhankelijke werkdruk	-14,4 ... 203 Psi
Afdeling voor uitgifte van certificaten	TZW
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-]
Food safety	volgens fabrikantenverklaring
Omgevingstemperatuur	-22 ... 176 °F
Toelating	Drinking water KTW-A Drinking water W 270
Productgewicht volgens lengte	0,58 oz/ft
Kleur	zwart
Shore-hardheid	D 52 +/-3
Materiaal - opmerking	RoHS conform vrij van koper en PTFE
Informatie materiaal slang	PE