


# T-insteekkoppeling QST-F-14

Artikelnummer: 570436

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	Standaard
Nominale diameter	12 mm
Constructieve opbouw	Duw-trekprincipe (push/pull)
Werkdruk volledig temperatuurbereik	-0,95 ... 16 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	3
Food safety	volgens fabrikantenverklaring
Omgevingstemperatuur	0 ... 150 °C
Toelating	Germanischer Lloyd
Productgewicht	90 g
Pneumatische aansluiting 1	Insteekhuls QS-14
Pneumatische aansluiting 2	Insteekhuls QS-14
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Informatie materiaal behuizing	Messing verchromd en vernikkeld
Informatie materiaal slangdichting	FPM