


lineaire portaalmanipulators DHSL-10-EGC120TB-DGEA25

Artikelnummer: 574527

FESTO

[U bekommt een vrijblijvende offerte. Klik op het symbool Faxaanvraag.](#)



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Groep	Lineair portaal 10
nuttige last	0 ... 10 kg
Aandrijving Z-as	DGEA-25
Aandrijfsysteem Z-as	elektrisch Tandriem
Tussenpositie Z-as	willekeurig
Slag Z-as	0 ... 400 mm
Herhaalnauwkeurigheid in eindpositie Z-as	$\pm 0,05$ mm
Herhaalnauwkeurigheid in tussenpositie Z-as	$\pm 0,05$ mm
Aandrijving Y-as	EGC-120-TB
Aandrijfsysteem Y-as	elektrisch Tandriem met kogelgeleiding
Tussenpositie Y-as	willekeurig
Slag Y-as	0 ... 8.500 mm
Herhaalnauwkeurigheid in eindpositie Y-as	$\pm 0,08$ mm
Herhaalnauwkeurigheid in tussenpositie Y-as	$\pm 0,08$ mm