

Driedimensioneel portaal DHSR-25-EGC185TB-2EGC120TB-DGEA40

Artikelnummer: 574557

FESTO

[U bekommt een vrijblijvende offerte. Klik op het symbool Fasaanvraag.](#)



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Groep	Driedimensioneel portaal 25
nuttige last	0 ... 25 kg
Aandrijving Z-as	DGEA-40
Aandrijfsysteem Z-as	elektrisch Tandriem
Tussenpositie Z-as	willekeurig
Slag Z-as	0 ... 1.000 mm
Herhaalnauwkeurigheid in eindpositie Z-as	± 0,05 mm
Aandrijving Y-as	2x EGC-120-TB
Aandrijfsysteem Y-as	elektrisch Tandriem met kogelgeleiding 2x
Tussenpositie Y-as	willekeurig
Slag Y-as	0 ... 2.000 mm
Herhaalnauwkeurigheid in eindpositie Y-as	± 0,08 mm
Herhaalnauwkeurigheid in tussenpositie Y-as	± 0,08 mm
Aandrijving X-as	EGC-185-TB
Aandrijfsysteem X-as	elektrisch Tandriem met kogelgeleiding
Tussenpositie X-as	willekeurig
Slag X-as	0 ... 8.500 mm
Herhaalnauwkeurigheid in eindpositie X-as	± 0,08 mm
Herhaalnauwkeurigheid in tussenpositie X-as	± 0,08 mm