

huls
VMPAC-ZAH-36
Artikelnummer: 8025282

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	4 - bijzonder sterke corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Max. aandraaimoment	1,7 Nm
Productgewicht	5,9 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal houder	roestvrij staal