

p-aansluitprofiel VABM-B10-25-G12-2-P53

Artikelnummer: 8026219

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Rastermaat	27,5 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Max. aantal ventielplaatsen	2
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Productgewicht	258 g
Soort bevestiging	met bevestigingsbeugel
Pneumatische aansluiting 1	G1/2
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal aansluitstrip	aluminiumlegering