

aansluitblok VABM-B10-25E-N12-2

Artikelnummer: 8026252

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Rastermaat	27,5 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Max. aantal ventielplaatsen	2
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Productgewicht	927 g
Soort bevestiging	met doorgangsboring
Aansluiting stuurlicht 12	1/8 NPT
Aansluiting stuurlicht 14	1/8 NPT
Pneumatische aansluiting 1	1/2 NPT
Pneumatische aansluiting 3	1/2 NPT
Pneumatische aansluiting 5	1/2 NPT
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal aansluitstrip	aluminumlegering