

# aansluitblok VABM-B10-25S-N38-7-P3

Artikelnummer: 8026311

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Rastermaat	27,5 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Max. aantal ventielplaatsen	7
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Productgewicht	964 g
Soort bevestiging	met doorgangsboring
Pneumatische aansluiting 1	3/8 NPT
Pneumatische aansluiting 3	3/8 NPT
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal aansluitstrip	aluminiumlegering