

Vaste smoring VFFG-T-F6-10

Artikelnummer: 8047355

FESTO

Dit type is geschikt voor vacuüm.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiel functie	Smoorfunctie
Soort bevestiging	gegroefd
Bedrijfsdruk Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Werkdruk	-0,9 ... 10 bar
Omgevingstemperatuur	-5 ... 60 °C
Toelating	c UL us - Recognized (OL)
Grootte	voor ø 5,8 mm
Nominale diameter	1,05 mm
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	1,2 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform