


# axiaalkit EAMM-A-D32-60AA

Artikelnummer: 8105887

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Overdraagbaar draaimoment	6,5 Nm
Productgewicht	341 g
Interface code, actuator	D32
Interface code, motor in	60AA
Materiaal - opmerking	RoHS conform