

gaffelkop
DARC-C4-M12-M
Artikelnummer: 8106628

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	M12
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Omgevingstemperatuur	-25 ... 400 °F
Materiaal gaffelkop	Staal
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal bout	Staal
Materiaal veiligheidsslot	Staal