


# Parallelkit EAMM-U-145-C80-19-138C-188-S5

Artikelnummer: 8216605

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	145
Inbouwpositie	Willekeurig
Tandwieloverbrenging	1:1
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-25 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 100 %
Beschermingsklasse	IP69K
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Massatraagheidsmoment	2216 kgmm <sup>2</sup>
Overdraagbaar draaimoment	50 Nm
Productgewicht	11600 g
Interfacecode actuator	C80-19
Interfacecode motor In	138C
Materiaal-informatie	RoHS conform