

Kunststofslang PU-3/16-SW

Artikelnummer: 8817

FESTO

Polyurethaan, voor CN- en CK-schroefkoppelingen, zeer flexibel, knikt niet, niet toegestaan voor toepassing in de levensmiddelenindustrie.

Dit product is enkel via Festo Amerika verkrijgbaar.

De max. druk geldt bij de max. temperatuur.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Buitendiameter	4,65 mm
Debietrelevante buigradius	20 mm
Binnendiameter	2,9 mm
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-0,95 ... 10 bar
Omgevingstemperatuur	-30 ... 60 °C
Productgewicht volgens lengte	0,014 kg/m
Kleur	zwart
Materiaal - tip	RoHS conform