

Tulejka wtykowa QSH-F-8

Numer części: 533892

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	Standard
Średnica nominalna	6 mm
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	-0.95 ... 16 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym
Klasa odporności na korozję KBK	3
Food safety	zgodnie z deklaracją producenta
Temperatura otoczenia	0 ... 150 °C
Dopuszczenie, autoryzacja	Germanischer Lloyd
Ciężar elementu	8.6 g
Przyłącze pneumatyczne 1	Tulejka wtykowa QS-8
Uwaga odnośnie materiałów	Zgodność z RoHS
Materiał obudowy	Mosiądz Chromowany i niklowany