


Tampa EASC-H1-25-100

Cód. do item: 1096387

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	25-100
Posição de instalação	Indiferente
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso do produto	385 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material de perfil de proteção	Liga de alumínio