

Silenciador com regulador de pressão VFFK-C-K-M7-P

Cód. do item: 133141

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	Função de pressão acústica do regulador de fluxo
Seleção de função adicional	com silenciador
Conexão pneumática 1	M7
Elemento de ajuste	Parafuso recartilhado
Tipo de fixação	Parafusável
Fluxo normal 6->0 bar	0 l/min...100 l/min
Pressão operacional	0 bar...10 bar
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Tipo de vedação no munhão aparafusado	Anel de vedação
Posição de instalação	Indiferente
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	0 bar...10 bar
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre o meio de operação/controlado	Funcionamento com lubrificação possível
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	0 °C...60 °C
Torque de aperto nominal	3.8 Nm
Tolerância a torque de aperto nominal	± 20 %
Peso do produto	5.8 g
Material do inserido do amortecedor	PE
Material do munhão aparafusado	Latão niquelado
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material vedações	NBR
Material do parafuso de ajuste	Latão niquelado