

Conjunto de foles EADB-V2-80-S301-400

Cód. do item: 1489409

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro externo	93 mm
Tamanho	80
Comprimento do curso	301 mm...400 mm
Haste estendida	104 mm
Formato	Redondo
Posição de instalação	Indiferente
Estrutura	Jogo fole Com escape retido
Classe de resistência à corrosão KBK	3 - alta resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Compatibilidade com meios	Poeiras Aparas Óleos Graxas Gasolina
Grau de proteção	IP65 conforme IEC 60529
Temperatura ambiente	-10 °C...80 °C
Cargas móveis	226 g
Peso do produto	423 g
Tipo de fixação	Deslizante com prisioneiro
Conexão pneumática	G1/4
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material das peças adaptadoras	Liga de alumínio anodizado
Material vedações	NBR
Material do fole	NBR
Material prisioneiros	aço inoxidável de alta liga