

Flange oscilante SUA-80

Cód. do item: 157326

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	80
Posição de instalação	Indiferente
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-40 °C...90 °C
Peso do produto	764 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material de fixação	Liga de alumínio
Material do pino	Aço galvanizado
Material casquilho	Aço para molas
Material do mancal	Plástico
Material dos parafusos	Aço galvanizado
Material do fusível	Aço para molas
Material eixo	Aço Com revestimento protetor