


Guia mecânica EAGF-V2-KF-80-200

Cód. do item: 1725847

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	80
Curso	200 mm
Folga de reversão	0 µm
Posição de instalação	Indiferente
Guia	Guia com esferas recirculantes
Estrutura	Guia
Classe de resistência à corrosão KBK	0 - sem resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Força máx. Fy	2300 N
Força máxima Fy estática	3120 N
Força máx. Fz	2300 N
Força máxima Fz estática	3120 N
Torque máximo Mx	170 Nm
Torque máximo Mx estático	231 Nm
Torque máximo My	191 Nm
Torque máximo My estático	259 Nm
Torque máx. Mz	191 Nm
Torque máx. Mz estático	259 Nm
Força de deslocamento	40 N
Cargas móveis	6682 g
Peso do produto	12037 g
Centro de gravidade da massa movimentada com curso de 0 mm	54 mm
Suplemento do centro de gravidade da massa movimentada para cada curso de 10 mm	3.8 mm
Tipo de fixação	Com rosca fêmea
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material do elemento guia	Aço temperado
Material corpo	Liga de alumínio anodizado
Material da placa de adaptação	Aço