

Acionamento manual auxiliar HAB-1/8

Cód. do item: 184585

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	4.1 mm
Posição de instalação	Indiferente
Função de válvula	Elemento de escape
Pressão operacional	0 bar...10 bar
Vazão nominal padrão exaustão 6→5 bar	165 l/min
Proteção contra explosão	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre o meio de operação/controlado	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-20 °C...80 °C
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Torque de aperto máx.	8 Nm
Tipo de fixação	Parafusável
Conexão pneumática 1	G1/8
Conexão pneumática 2	G1/8
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material corpo	Liga de alumínio forjado anodizado