

## Base de conexão CPE14-PRSG-3

Cód. do item: 187824

FESTO



### Ficha técnica

Característica	Valor
Quantidade máx. de posições da válvula	3
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre o meio de operação/controlado	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso do produto	130 g
Tipo de fixação placa de conexão	com orifício de passagem Com trilho DIN
Conexão pneumática 1	G3/8
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material corpo	Reforçado com PA