

Suporte para ventosa ESH-HA-5-G

Cód. do item: 189201

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Volume	1.862 cm ³
Posição de instalação	vertical
Estrutura	Conexão do vácuo em cima
Atribuição do suporte de ventosa	Tamanho 5
Meio de operação	Ar atmosférico seguindo o exemplo de ISO 8573-1:2010[7:-:-]
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso do produto	84 g
Tipo de fixação	com contraporca
Fixação por ventosa	M10
Conexão do vácuo	G1/8
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material suporte	Alumínio Latão niquelado POM Aço temperado aço de alta liga