


Base de conexão MHP1-PR4-3-PI-PCB

Cód. do item: 197243

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Quantidade máx. de posições da válvula	4
Pressão operacional	0 bar...8 bar
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre o meio de operação/controlado	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	0 °C...40 °C
Tipo de fixação válvula	com rosca fêmea
Conexão pneumática 1	M5
Conexão pneumática 3	M5
Material da placa de conexão	Liga de alumínio