

Base múltipla MHA3-PR2-3-1/8

Cód. do item: 525221

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Quantidade máx. de posições da válvula	2
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Tipo de fixação placa de conexão	com orifício de passagem Com trilho DIN
Tipo de fixação válvula	com rosca fêmea
Conexão pneumática 1/33	G1/4
Conexão pneumática 2	Rosca fêmea G1/8
Conexão pneumática 3/11	G1/4
Material da placa de conexão	Liga de alumínio