

# Engate rápido fêmea KD4-N-9

Cód. do item: 531641

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                      | Valor  |
|---|--|
| Diâmetro nominal                                    | 7.4 mm   |
| Pressão operacional por toda a faixa de temperatura | -0.95 bar...12 bar                             |
| Vazão nominal padrão                                | 1008 l/min                                     |
| Meio de operação                                    | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7::-:] |
| Observação sobre o meio de operação/controlado      | Funcionamento com lubrificação possível        |
| Classe de resistência à corrosão KBK                | 1 - baixa resistência à corrosão               |
| Conformidade LABS                                   | VDMA24364-B1/B2-L                              |
| Temperatura ambiente                                | -10 °C...60 °C                                 |
| Peso do produto                                     | 57 g   |
| Conexão pneumática 1                                | N-9  |
| Indicação sobre os materiais                        | Conformidade RoHS                              |