

# Conjunto de foles DADB-V6-40-S426-475

Cód. do item: 553307

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro externo	46 mm
Tamanho	40
Comprimento do curso	426 mm...475 mm
Haste estendida	130 mm
Formato	Redondo
Posição de instalação	Indiferente
Estrutura	Jogo fole Com escape retido
Classe de resistência à corrosão KBK	3 - alta resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Compatibilidade com meios	Poeiras Aparas Óleos Graxas Gasolina
Grau de proteção	IP54
Temperatura ambiente	-10 °C...80 °C
Peso do produto	144 g
Tipo de fixação	Deslizante com prisioneiro
Conexão pneumática	G1/8
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material das peças adaptadoras	Reforçado com PA
Material vedações	NBR
Material do fole	NBR
Material prisioneiros	aço inoxidável de alta liga