

Conjunto de foles DADB-V6-63-S376-425

Cód. do item: 553345

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro externo	57 mm
Tamanho	63
Comprimento do curso	376 mm...425 mm
Haste estendida	116 mm
Formato	Redondo
Posição de instalação	Indiferente
Estrutura	Jogo fole Com escape retido
Classe de resistência à corrosão KBK	3 - alta resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Compatibilidade com meios	Poeiras Aparas Óleos Graxas Gasolina
Grau de proteção	IP54
Temperatura ambiente	-10 °C...80 °C
Peso do produto	183 g
Tipo de fixação	Deslizante com prisioneiro
Conexão pneumática	G1/4
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material das peças adaptadoras	Reforçado com PA
Material vedações	NBR
Material do fole	NBR
Material prisioneiros	aço inoxidável de alta liga