

Conjunto de foles DADB-V6-80-S301-350

Cód. do item: 553361

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--------------------------------------|--|
| Diâmetro externo | 93 mm |
| Tamanho | 80 |
| Comprimento do curso | 301 mm...350 mm |
| Haste estendida | 86 mm |
| Formato | Redondo |
| Posição de instalação | Indiferente |
| Estrutura | Jogo fole Com escape retido |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 3 - alta resistência à corrosão |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B2-L |
| Compatibilidade com meios | Poeiras Aparas Óleos Graxas Gasolina |
| Grau de proteção | IP54 |
| Temperatura ambiente | -10 °C...80 °C |
| Peso do produto | 268 g |
| Tipo de fixação | Deslizante com prisioneiro |
| Conexão pneumática | G1/4 |
| Indicação sobre os materiais | Conformidade RoHS |
| Material das peças adaptadoras | Reforçado com PA |
| Material vedações | NBR |
| Material do fole | NBR |
| Material prisioneiros | aço inoxidável de alta liga |