

Conjunto de foles DADB-S1-25-S251-300

Cód. do item: 553431

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|--|
| Diâmetro externo | 29 mm |
| Tamanho | 25 |
| Comprimento do curso | 251 mm...300 mm |
| Haste estendida | 86 mm |
| Formato | Redondo |
| Posição de instalação | Indiferente |
| Estrutura | Jogo fole Com escape retido |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 3 - alta resistência à corrosão |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B2-L |
| Adequação para a produção de baterias de íon de lítio | Metais com mais de 5% de cobre, zinco ou níquel como o componente principal não são utilizados. As exceções são o níquel em aços, superfícies quimicamente niqueladas, placas de circuito impresso, linhas, conectores elétricos e bobinas |
| Compatibilidade com meios | Poeiras Aparas Óleos Graxas Gasolina |
| Temperatura ambiente | -10 °C...80 °C |
| Peso do produto | 84 g |
| Tipo de fixação | com prisioneiro Com rosca fêmea |
| Conexão pneumática | M5 |
| Indicação sobre os materiais | Conformidade RoHS |
| Material das peças adaptadoras | Reforçado com PA |
| Material vedações | NBR |
| Material do fole | NBR |
| Material prisioneiros | aço inoxidável de alta liga |