

Conjunto de foles DADB-S1-50-S10-50

Cód. do item: 553481

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro externo	57 mm
Tamanho	50
Comprimento do curso	10 mm...50 mm
Haste estendida	30 mm
Formato	Redondo
Posição de instalação	Indiferente
Estrutura	Jogo fole Com escape retido
Classe de resistência à corrosão KBK	3 - alta resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Adequação para a produção de baterias de íon de lítio	Metais com mais de 5% de cobre, zinco ou níquel como o componente principal não são utilizados. As exceções são o níquel em aços, superfícies quimicamente niqueladas, placas de circuito impresso, linhas, conectores elétricos e bobinas
Compatibilidade com meios	Poeiras Aparas Óleos Graxas Gasolina
Grau de proteção	IP54
Temperatura ambiente	-10 °C...80 °C
Peso do produto	55 g
Tipo de fixação	com prisioneiro Com rosca fêmea
Conexão pneumática	G1/4
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material das peças adaptadoras	Reforçado com PA
Material vedações	NBR
Material do fole	NBR
Material prisioneiros	aço inoxidável de alta liga