

Luva de encaixe NPQM-D-S6-E-P10

Cód. do item: 558812

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	Padrão
Diâmetro nominal	4 mm
Formato	Formato reto
Tamanho do recipiente	10
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.775 psi...232 psi
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7::-]
Observação sobre o meio de operação/controlado	Funcionamento com lubrificação possível
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-20 °C...70 °C
Peso do produto	5.5 g
Conexão pneumática 1	Luva de encaixe de Ø 6 mm
Conexão pneumática 2	Luva de encaixe QS-6
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material corpo	Latão, niquelado