


Base de conexão VABM-B10-20S-G14-5-P3

Cód. do item: 576468

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura do módulo	22 mm
Posição de instalação	Indiferente
Quantidade máx. de posições da válvula	5
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso do produto	521 g
Tipo de fixação	com orifício de passagem
Conexão pneumática 1	G1/4
Conexão pneumática 3	G1/4
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material régua de conexões	Liga de alumínio