

# Conexão rápida CK-1/4-PK-4-KU

Cód. do item: 6256

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	3.4 mm
Tipo de vedação no munhão aparafusado	Borda de vedação
Posição de instalação	Indiferente
Formato	Formato reto
Tamanho do recipiente	10
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Observação sobre pressão de operação	Água: máx. 0,6 MPa a no máx. 50 °C
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7::-] Água (na forma líquida, sem gelo)
Observação sobre o meio de operação/controlado	Funcionamento com lubrificação possível
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Torque de aperto nominal	5.5 Nm
Tolerância a torque de aperto nominal	± 20 %
Conexão pneumática 1	Rosca macho G1/4
Conexão pneumática 2	para tubo flexível com Ø externo de 6 mm para espigão com Ø interno de 4 mm com porca
Material da porca de aperto	POM
Material do munhão aparafusado	POM
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS