

# Suporte de montagem SAMH-PU-A

Cód. do item: 8003354

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Tipo de fixação	Com orifício de passagem e parafuso
Informação de materiais	aço inoxidável de alta liga
Material dos parafusos	aço inoxidável de alta liga
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Adequação para a produção de baterias de íon de lítio	Metais com mais de 5% de cobre, zinco ou níquel como o componente principal não são utilizados. As exceções são o níquel em aços, superfícies quimicamente niqueladas, placas de circuito impresso, linhas, conectores elétricos e bobinas