


Parafuso VMPAC-M4X38

Cód. do item: 8025280

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Classe de resistência à corrosão KBK	4 - altíssima resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Torque de aperto máx.	1.7 Nm
Peso do produto	3.2 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material suporte	Aço inoxidável