

## Base de conexão VABM-B10-25E-G12-9-P3

Cód. do item: 8026286

FESTO



### Ficha técnica

| Característica                         | Valor                               |
|--|-------------------------------------|
| Largura do módulo                      | 27.5 mm                             |
| Posição de instalação                  | Indiferente                         |
| Quantidade máx. de posições da válvula | 9                                   |
| Classe de resistência à corrosão KBK   | 2 - resistência moderada à corrosão |
| Conformidade LABS                      | VDMA24364-B1/B2-L                   |
| Peso do produto                        | 2364 g                              |
| Tipo de fixação                        | com orifício de passagem            |
| Conexão do ar de comando 12            | G1/8                                |
| Conexão pneumática 1                   | G1/2                                |
| Conexão pneumática 3                   | G1/2                                |
| Indicação sobre os materiais           | Conformidade RoHS                   |
| Material régua de conexões             | Liga de alumínio                    |