

# Régua de conexão VABM-B10-30-N34-10-P53

Cód. do item: 8026355

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                         | Valor                               |
|--|-------------------------------------|
| Largura do módulo                      | 32 mm                               |
| Posição de instalação                  | Indiferente                         |
| Quantidade máx. de posições da válvula | 10                                  |
| Classe de resistência à corrosão KBK   | 2 - resistência moderada à corrosão |
| Conformidade LABS                      | VDMA24364-B1/B2-L                   |
| Peso do produto                        | 2085 g                              |
| Tipo de fixação                        | com suporte de montagem             |
| Conexão pneumática 1                   | 3/4 NPT                             |
| Indicação sobre os materiais           | Conformidade RoHS                   |
| Material régua de conexões             | Liga de alumínio                    |