

## Base de conexão VABM-B10-30S-N12-8

Cód. do item: 8026392

FESTO



### Ficha técnica

Característica	Valor
Largura do módulo	32 mm
Posição de instalação	Indiferente
Quantidade máx. de posições da válvula	8
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso do produto	2285 g
Tipo de fixação	com orifício de passagem
Conexão pneumática 1	1/2 NPT
Conexão pneumática 3	1/2 NPT
Conexão pneumática 5	1/2 NPT
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material régua de conexões	Liga de alumínio