

# Estrangulador fixo VFFG-T-F4-6

Cód. do item: 8047347

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                 | Valor  |
|--|--|
| Função de válvula                              | Função do regulador de pressão   |
| Tipo de fixação                                | estriado   |
| Pressão operacional                            | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar   |
| Temperatura ambiente                           | -5 °C...60 °C  |
| Certificação                                   | c UL us - Recognized (OL)  |
| Tamanho  | para $\varnothing$ 4 mm  |
| Diâmetro nominal                               | 0.6 mm   |
| Meio de operação                               | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]   |
| Observação sobre o meio de operação/controlado | Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior) |
| Conformidade LABS                              | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Temperatura de armazenamento                   | -10 °C...60 °C   |
| Peso do produto                                | 0.4 g  |
| Indicação sobre os materiais                   | Conformidade RoHS  |