


Conjunto de montagem axial EAMM-A-L27-42A

Cód. do item: 8063447

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Indiferente
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 °C...60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95%
Grau de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Torque transmissível	1.2 Nm
Peso do produto	123 g
Código da interface do atuador	L27
Código da interface motor In	42A
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS