

Conjunto de montagem angular EHAM-AK-L9-90-L9-90-MR

Cód. do item: 8128215

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	90
Posição de instalação	à direita
Estrutura	Versão padrão
Classe de resistência à corrosão KBK	0 - sem resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...80 °C
Peso do produto	3623 g
Tipo de fixação	Com orifício de passagem e parafuso
Código da interface de base	L9-90
Código da interface estrutura	L9-90
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material da placa adaptadora	Alumínio anodizado
Material dos parafusos	Aço niquelado
Material elementos de centragem	Aço de alta liga