

Silenciador UO-M5

Cód. do item: 8141085

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Indiferente
Estrutura	Silenciador aberto
Pressão operacional	0 MPa...0.8 MPa 0 bar...8 bar
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso do produto	0.5 g
Conexão pneumática	M5
Material do inserido do amortecedor	PE
Material do munhão aparafusado	PE
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS