

Mordente BUB-HGDD-63

Número de referência: 1180958

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--|---|
| Tamanho | 63 |
| Posição de montagem | Qualquer um |
| Classe de resistência à corrosão (CRC) | 2 - tensão moderada da corrosão |
| Em conformidade com LABS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ambiente | 5 °C...60 °C |
| Peso do produto por mordente | 440 g |
| Tipo de montagem | Pelo orifício de passagem e manga central |
| Observação sobre os materiais | Em conformidade com a RoHS |
| Material da peça em bruto | Liga de alumínio forjada |