

Guia do sensor DASP-G3-27-C-U

Número de referência: 1329142

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	27
Posição de montagem	Qualquer um
Construção	Guia do sensor
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura ambiente	5 oC...60 oC
Peso do produto	4 g
Tipo de montagem	Aparafusado à garra pneumática
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do perfil	Liga de alumínio anodizado forjada
Material dos parafusos	Aço inoxidável de liga alta