

Flange do motor EAMF-A-28B-28A

Número de referência: 1704476

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de montagem	Qualquer um
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Humidade relativa	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Peso do produto	34 g
Código da interface, Motor in	28A
Código da interface, caixa de acoplamento	28B
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS