

Cilindros redondos CRHD-32- -PPV-A-MS

Número de referência: 195519

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Curso	10 mm...500 mm
Diâmetro do pistão	32 mm
Amortecimento	Amortecimento pneumático, ajustável em ambas as extremidades
Posição de montagem	Qualquer um
Construção	Pistão Biela
Detecção de posição	Através do sensor de proximidade
Pressão operacional	1 bar...10 bar
Modo de funcionamento	Dupla ação
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Classe de resistência à corrosão (CRC)	3 - Risco de corrosão alto
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Alimentação segura	Ver informação complementar do material
Temperatura ambiente	-20 oC...80 oC
Curso do amortecimento	17 mm
Força teórica em 6 bar, retração	415 N
Força teórica em 6 bar, avanço	483 N
Carga de movimento em curso de 0 mm	106 g
Mobilidade de carga adicional por curso de 10 mm	9 g
Peso básico com curso de 0 mm	640 g
Peso adicional por curso de 10 mm	26 g
Conexão pneumática	G1/8
Material da tampa	Aço inoxidável de liga alta
Material de vedações	NBR TPE-U(PU)
Material da caixa	Aço inoxidável de liga alta
Material da biela	Aço inoxidável de liga alta