


Encaixe dentado CRCN-M5-PK-2

Número de referência: 30985

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura nominal	1.5 mm
Tipo de vedante no perno aparafusado	Anel vedante
Tamanho da embalagem	10
Pressão de operação para toda a faixa de temperatura	-0.95 bar...10 bar
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Alimentação segura	Ver informação complementar do material
Temperatura ambiente	0 oC...60 oC
Peso do produto	1.8 g
Conexão pneumática 1	rosca externa M5
Conexão pneumática 2	Para tubos de diâmetro externo 3 mm
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da caixa	Aço inoxidável de liga alta
Material do vedante roscado	NBR Aço inoxidável de liga alta